



Dobbelt kilespænder, Gevind M: M12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370010 M12
GTIN	4046368871506
Artikelklasse	37M

Beskrivelse

Udførelse:

- Aluminiumprofil med stålpile inklusive skrue.
- Pladsbesparende flerdelt opspænding.

Anvendelse:

Særdeles velegnet til opspænding af runde og flade emner.

Teknisk beskrivelse

Spændekraft	15,6 kN
B ₂	38,1 mm
B ₁	30,8 mm
Gevind M	M12
Maks. spredetræk	39,9 mm
H ₁	38,1 mm
Højde, H ₂	19 mm
passer til indvendig sekskant str.	10 mm
Maks. tilspændingsmoment	38,4 Nm
Længde L	47,6 mm

Højde H	38,6 mm
Bredde B	37,3 mm
Produkttype	Kilespænder