



Spændedorn til gennemgangsboring, D1: 14,2mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370015 14,2
GTIN	4046368381005
Artikelklasse	37M

Beskrivelse

Udførelse:

- Basisenhed af konstruktionsstål inklusive stålskrue.
- Mulighed for 5-sidet bearbejdning.
- Utroligt god gentagelsesnøjagtighed.
- Let bearbejdning af basisenheden til den ønskede opspændings-Ø.

Anvendelse:

Til opspænding af emner i en eksisterende boring.

Teknisk beskrivelse

D ₂ mindste spænde-Ø	12,2 mm
Udv. Ø D ₁	14,2 mm
Spændekraft	8,5 kN
H	24,9 mm
Udvendig Ø D	31,5 mm
Ø D ₄	M 3/23,1

H ₁	19 mm
Ø D ₃	M 6
Maks. tilspændingsmoment	17 Nm
maks. spændestrækning	0,33 mm
Tolerance, udv. Ø	h9
Produkttype	Spændedorn