



Rullegaffelnøgle med hurtig justering, Hel længde: 150mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	813920 150
GTIN	3662424092190
Artikelklasse	83H

Beskrivelse

Udførelse:

Ergonomisk form, forkromet Kæbestilling 22,5°. Tidsbesparende og hurtig justeringsmekanisme. Med metrisk og britiske måleenheder i **skalering** på kæben.

Norm:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

Teknisk beskrivelse

Maks. størrelse	23 mm
Hel længde	6 tommer
Hel længde	150 mm
Norm	ISO 6787
Norm	ASME B107.100
Norm	DIN 3117
Kæbestilling	22,5 grader
Overflade	forkromet
gnistfri	nej
Skalering	ja
Greb	nej
Produkttype	Skiftenøgler

