



Rullegaffelnøgle med hurtig justering, Hel længde: 450mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 813920 450 |
| GTIN | 3662424092237 |
| Artikelklasse | 83H |

Beskrivelse

Udførelse:

Ergonomisk form, forkromet Kæbestilling 22,5°. Tidsbesparende og hurtig justeringsmekanisme. Med metrisk og britiske måleenheder i **skalering** på kæben.

Norm:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|---------------|
| Maks. størrelse | 63 mm |
| Hel længde | 450 mm |
| Hel længde | 18 tommer |
| Norm | ISO 6787 |
| Norm | ASME B107.100 |
| Norm | DIN 3117 |
| Kæbestilling | 22,5 grader |
| Overflade | forkromet |
| gnistfri | nej |
| Skalering | ja |
| Greb | nej |
| Produkttype | Skiftenøgler |

