



Rullegaffelnøgle med hurtig justering, Hel længde: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	813920 300
GTIN	3662424092220
Artikelklasse	83H

Beskrivelse

Udførelse:

Ergonomisk form, forkromet Kæbestilling 22,5°. Tidsbesparende og hurtig justeringsmekanisme. Med metrisk og britiske måleenheder i **skalering** på kæben.

Norm:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

Teknisk beskrivelse

Hel længde	300 mm
Maks. størrelse	41 mm
Hel længde	12 tommer
Norm	ISO 6787
Norm	ASME B107.100
Norm	DIN 3117
Kæbestilling	22,5 grader
Overflade	forkromet
gnistfri	nej
Skalering	ja
Greb	nej
Produkttype	Skiftenøgler

