

**Garant****Flapskive long life ZA, konisk, Ø 125 mm, Korn: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	565265 40
GTIN	4062406162412
Artikelklasse	51M

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Førsteklasses zirkonkorund (ZA) giver maksimal slibeydelse.**
  - **Robust polyester/bomuld-blandingsvæv giver optimal slidstyrke og stabilitet ved kantslibning.**
  - **Stabil glasfiberskive giver optimalt pressetryk.**
  - **Universelt egnet til stål og INOX.**
  - **Bedste resultater på vinkelslibere med lav og høj ydelse.**
- long life** - meget tæt lamelplacering giver **maksimal standtid**.

**Anvendelse:**

Universelle slibeopgaver, fladeslibning, bortslibningsopgaver og kantbearbejdning.

**Teknisk beskrivelse**

Korn	40
Formbeskrivelse	skrå
Skive-Ø	125 mm
Borings-Ø	22,23 mm

Slibemiddel	Zirkonkorund (ZA)
Slibemiddelforkortelse	ZA
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		