

Garant**Flapskive speed ZA, flad, Ø 115 mm, Korn: 120****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	565274 120
GTIN	4062406162481
Artikelklasse	51M

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Førsteklasses zirkonkorund (ZA) giver maksimal slibeydelse.**
- **Robust polyester/bomuld-blandingsvæv giver optimal slidstyrke og stabilitet ved kantslibning.**
- **Stabil glasfiberskive giver optimalt pressetryk.**
- **Universelt egnet til stål og INOX.**
- **Bedste resultater på vinkelslibere med lav og høj ydelse.**

speed - flad lamelplacering giver **stor spånmængde** og lang standtid.

Anvendelse:

Præcis fasning, kantbearbejdning og fladeslibning.

Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	flad
Korn	120
Borings-Ø	22,23 mm
Skive-Ø	115 mm

Slibemiddel	Zirkonkorund (ZA)
Slibemiddelforkortelse	ZA
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 115 mm
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		