

**Garant****Flapskive speed ZA, flad, Ø 115 mm, Korn: 80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	565274 80
GTIN	4062406162474
Artikelklasse	51M

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Førsteklasses zirkonkorund (ZA) giver maksimal slibeydelse.
- Robust polyester/bomuld-blandingsvæv giver optimal slidstyrke og stabilitet ved kantslibning.
- Stabil glasfiberskive giver optimalt pressetryk.
- Universelt egnet til stål og INOX.
- Bedste resultater på vinkelslibere med lav og høj ydelse.

**speed** - flad lamelplacering giver **stor spånmængde** og lang standtid.

**Anvendelse:**

Præcis fasning, kantbearbejdnig og fladeslibning.

**Teknisk beskrivelse**

Formbeskrivelse	flad
Korn	80
Skive-Ø	115 mm
Borings-Ø	22,23 mm

Slibemiddel	Zirkonkorund (ZA)
Slibemiddelforkortelse	ZA
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 115 mm
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		