

Garant**Flapskive long life ZA, konisk, Ø 125 mm, Korn: 60****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 565265 60 |
| GTIN | 4062406162429 |
| Artikelklasse | 51M |

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Førsteklasses zirkonkorund (ZA) giver maksimal slibeydelse.**
- **Robust polyester/bomuld-blandingsvæv giver optimal slidstyrke og stabilitet ved kantslibning.**
- **Stabil glasfiberskive giver optimalt pressetryk.**
- **Universelt egnet til stål og INOX.**
- **Bedste resultater på vinkelslibere med lav og høj ydelse.**

long life - meget tæt lamelplacering giver **maksimal standtid.**

Anvendelse:

Universelle slibeopgaver, fladeslibning, bortslibningsopgaver og kantbearbejdning.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|----------|
| Borings-Ø | 22,23 mm |
| Korn | 60 |
| Skive-Ø | 125 mm |
| Formbeskrivelse | skrå |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Slibemiddel | Zirkonkorund (ZA) |
| Slibemiddelforkortelse | ZA |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % |
| Produktnavnsegenskab | Ø 125 mm |
| optimeret til materiale | INOX |
| optimeret til materiale | Stål |
| Maks. omfangshastighed | 80 m/s |
| Produkttype | Flapskive |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | betinget egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| Uni | egnet | | |
| tør | egnet | | |