

**3M****Skæreskive Silver, Skive-Ø: 115mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	563325 115
GTIN	5902658109317
Artikelklasse	53M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skæreskive Silver med høj skæreeffekt og levetid. Kornblanding med **præcisionsformede keramikkorn**.

**Anvendelse:**

Til hurtig, næsten gratfri skæring med lav varmebelastning.

**Specifikation:**

**A36R-BF.**

**Teknisk beskrivelse**

Borings-Ø	22,23 mm
Skive-Ø	115 mm
Formbeskrivelse	lige
Skivebredde	1 mm
Serie	SILVER
Til materialetykkelse	3 - 5 mm

Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
tør	egnet		