

3M**Skæreskive Silver, Skive-Ø: 178mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	563325 178
GTIN	5902658109393
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Skæreskive Silver med høj skæreeffekt og levetid. Kornblanding med **præcisionsformede keramikkorn**.

Anvendelse:

Til hurtig, næsten gratfri skæring med lav varmebelastning.

Specifikation:**A36R-BF.**

Maks. omfangshastighed: 80 m/s

Formbeskrivelse: lige

Borings-Ø: 22,23 mm

Formbeskrivelse: lige

Skivebredde: 1,6 mm

Borings-Ø: 22,23 mm

Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	lige
Skivebredde	1,6 mm

Skive-Ø	178 mm
Borings-Ø	22,23 mm
Til materialetykkelse	7,7 mm
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
tør	egnet		