


**Garant****Påbygningskillevæg (1 søjle og 3 hulvægge) enkeltsidet, Bredde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	955431 1000
GTIN	4062406163297
Artikelklasse	91P

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stolper (stålrør 60×40×2 mm) med niveaustyring og **monteringslidser** på **for-** og **bagside** som holder til hylder etc. Gevindbøsninger på indersiden af stolperne til montering (med skruer) af hulplader nr. 928070; 928071.

Hulplader i stål □ 9x9 mm i 37 mm gitter til hulpladetilbehør og Easyfix kroge og holdere.

**Anvendelse:**

Som rumdeler, afskærmning og til overskuelig og fleksibel opbevaring af værktøj.

**Lakering:**

Hulplader lysegrå RAL 7035, søjler antracit RAL 7016 **pulverlakerede**.

**Teknisk beskrivelse**

Hulplade, udførelse	enkeltsidet
Vægt	25 kg
Dybde	660 mm
Maks. belastning pr. enhed	200 kg

Bredde	1000 mm
Højde	2125 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hulvæg-opstilling