

**Garant****Skillevæg (2 søjler og 3 hulvægge) enkeltsidet, Bredde: 1000mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 955430 1000   |
| GTIN                | 4062406163273 |
| Artikelklasse       | 91P           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stolper (stålrør 60×40×2 mm) med niveaustjerner og **monteringsglidser** på **for-** og **bagside** som holder til hylder etc. Gevindbøsninger på indersiden af stolperne til montering (med skruer) af hulplader nr. 928070; 928071.

Hulplader i stål □ 9x9 mm i 37 mm gitter til hulpladetilbehør og Easyfix kroge og holdere.

**Anvendelse:**

Som rumdeler, afskærmning og til overskuelig og fleksibel opbevaring af værktøj.

**Lakering:**

Hulplader lysegrå RAL 7035, søjler antracit RAL 7016 **pulverlakerede**.

**Teknisk beskrivelse**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Vægt                       | 32 kg   |
| Bredde                     | 1000 mm |
| Maks. belastning pr. enhed | 200 kg  |
| Højde                      | 2125 mm |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Hulplade, udførelse         | enkeltsidet   |
| Dybde                       | 660 mm  |
| Konstruktionsudførelse      | Stålrørskonstruktion  |
| Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm  |
| Farveudvalg                 | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkttype                 | Hulvæg-opstilling   |