


Garant**Påbygningskillevæg (1 søjle og 3 hulvægge) enkeltsidet, Bredde: 1500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	955431 1500
GTIN	4062406163303
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Stolper (stålrør 60×40×2 mm) med niveaustjerner og **monteringsglidser** på **for-** og **bagside** som holder til hylder etc. Gevindbøsninger på indersiden af stolperne til montering (med skruer) af hulplader nr. 928070; 928071.

Hulplader i stål □ 9x9 mm i 37 mm gitter til hulpladetilbehør og Easyfix kroge og holdere.

Anvendelse:

Som rumdeler, afskærmning og til overskuelig og fleksibel opbevaring af værktøj.

Lakering:

Hulplader lysegrå RAL 7035, søjler antracit RAL 7016 **pulverlakerede**.

Teknisk beskrivelse

Hulplade, udførelse	enkeltsidet
Vægt	34 kg
Dybde	660 mm
Højde	2125 mm

Bredde	1500 mm
Maks. belastning pr. enhed	200 kg
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Hulvæg-opstilling