

KÄRCHER**Våd- og tørstøvsuger, Producentbetegnelse: NT55T2ME****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078521 NT55T2ME
GTIN	4039784538092
Artikelklasse	07C

Beskrivelse**Udførelse:**

Effektive universal-**våd og tørstøvsugere** med høj sugeeffekt og kompakt konstruktion, slangedepot og tilbehørsholder på apparatet. **Automatisk slukning**, når beholderens maksimale fyldeniveau opnås.

- **Foldfilter muliggør våd- og tørstøvsugning uden fjernelse af filtret.**
- **Det automatiske filterrengøringsystem Tact muliggør arbejde uden afbrydelser ved lave vedligeholdelsesomkostninger og en lang levetid for filtret.**
- **Med den centrale drejekontakt skifter man bekvemt mellem sugeprogrammerne.**
- **Førsteklasses industristøvsuger med 2 vedligeholdelsesfrie sugeturbiner og videreudviklet, automatisk filterrengøringsystem Tact² til kontinuerligt arbejde uden afbrydelser.**
- **Egner sig også fremragende til fjernelse af store mængder fint støv samt groft snavs og væske.**
- **Til tømning kan beholderen i rustfrit stål tages helt ud af kørestellet og bringes separat til stedet, hvor bortskaffelsen skal ske.**
- **Anti-Statik-System (jording indtil støvsugerslangetilslutning) og beskyttelsesklasse I.**
- **Robust 55-liter-beholder med bumper og metalhjul.**

Leveringsomfang:

Inklusive støvsugerslange med manifold, metalrør 2x0,5 m, gulv- og fugedyse, fladfolde- eller papirfilter.

Bemærk:

Brug industristøvsuger nr. 078522 til olie og olieholdige medier.

Teknisk beskrivelse

Egnet til finstøv	ja
Luftvolumenstrøm	2x74 l/s
Arbejdsstøj	73 dB(A)
Producentbetegnelse	NT 55/2 Tact ² Me I
Effektforbrug	2760 W
Filterrengøring	Tact ² automatisk filterrengøring
Kabellængde	10 m
Antistatisk system	ja
Længde	710 mm
Vægt	45 kg
Støvklasse – støvsuger	L
Bredde	570 mm
Antal turbiner	2
Vakuum	254 mbar
Indvendig tilslutningsdiameter	40 mm
Højde	1070 mm
Beholdervolumen	55 l
Sugeslangelængde	4 m
Filtersystem	Fladt filter
Bemærk	Beholder i rustfrit stål, antistatisk, beskyttelsesklasse I
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Våd- og tørsuger

Tilbehør

Radiator mundstykke, smal, 13 mm Indvendig
tilslutningsdiameter DN40

078528 DN40

Gummiskråørsdyse Indvendig tilslutningsdiameter DN40

078527 DN40