

Garant GRIDLINE

**CNC-værktøjsskab komplet med skuffer, 26×24G, Højde mm / antal skuffer:
1025/3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	970785 1025/3
GTIN	4062406163587
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Komplet bestykt værktøjsskab 30×28G, med skuffer 26×24G. Skab med cylinderlås kan aflåses centralt. Med forhøjet kant på 3 sider og **riflet gummimåtte**. **Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk**. **Skuffer med udstansninger** til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Skuffe **50 mm med 75 kg** bæreevne. Skuffe **fra 75 mm med 200 kg** bæreevne.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Til opbevaring af værktøj skal du bruge en skuffeindsats nr. 970705.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Skuffer, nytteflade i G: 26×24

Bredde: 750 mm

Dybde: 700 mm

Nyttehøjde: 900 mm

Skuffer, nyttebredde: 650 mm

Skuffer, nytte dybde: 600 mm

Skuffer, nyttebredde i G: 26

Teknisk beskrivelse

Vægt	144 kg
Skuffer, nytteflade i G	26×24
Skuffer, nyttedybde	600 mm
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Nyttehøjde	900 mm
Skuffer, nyttedybde i G	24
Bredde	750 mm
Skuffer, nyttebredde i G	26
Dybde	700 mm
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	26×24G
Produkttype	CNC-værktøjsskab med skuffer

Tilbehør

Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 300 mm	931165 300
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21