

Garant GRIDLINE

**CNC-værktøjsskab komplet med skuffer, 26×24G, Højde mm / antal skuffer:  
1025/4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	970785 1025/4
GTIN	4062406163594
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

Komplet bestyktet værktøjsskab 30×28G, med skuffer 26×24G. Skab med cylinderlås kan aflåses centralt. Med forhøjet kant på 3 sider og **riflet gummimåtte**. **Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk**. **Skuffer med udstansninger** til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Skuffe **50 mm med 75 kg** bæreevne. Skuffe **fra 75 mm med 200 kg** bæreevne.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

**Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

**Til opbevaring af værktøj skal du bruge en skuffeindsats nr. 970705.**

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Skuffer, nytteflade i G: 26×24

Bredde: 750 mm

Dybde: 700 mm

Nyttehøjde: 900 mm

Skuffer, nyttebredde: 650 mm

Skuffer, nytte dybde: 600 mm

Skuffer, nyttebredde i G: 26

## Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttebredde	650 mm
Nyttehøjde	900 mm
Skuffer, nyttedybde	600 mm
Skuffer, nytteflade i G	26×24
Skuffer, nyttebredde i G	26
Dybde	700 mm
Bredde	750 mm
Skuffer, nyttedybde i G	24
Vægt	125 kg
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	26×24G
Produkttype	CNC-værktøjsskab med skuffer

## Tilbehør

Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931165 100
Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 200 mm	931165 200
Skuffe 200 kg Skuffefronthøjde 300 mm	931165 300
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21