

Garant GRIDLINE

**CNC-underskab med skuffer, 26×20G, Højde mm / type: 1025/4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	970755 1025/4
GTIN	4062406163563
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

Værktøjsunderskab i 60×28G, med skuffer 26×20G. **Med skydelåger**, der kan låses centralt ved hjælp af stiftcylinderlås, afrulningskant på 3 sider og **rillet gummibelægning. Ingen enkeltudtræksikring.** Skuffer og udtrækshylder kan monteres i begge halvdele af skabet, uden en mellemskillevæg. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Bæreevne af skuffer og udtrækshylder **200 kg**. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i intervaller på 25 mm.

**Bestykning:**

Antal skuffer (nr. 930635 str. 75): 2

Antal udtrækshylder (nr. 930656 str. 75): 2

**Lakering:**

Korpus, udtrækshylder og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakerede. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

**Bemærk:**

**Til opbevaring af værktøj skal du bruge en skuffeindsats nr. 970708.**

**Teknisk beskrivelse**

Skuffer, nyttebredde	650 mm
Bredde	1500 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm

Højde	1025 mm
Vægt	175 kg
Nyttehøjde	900 mm
Dybde	700 mm
Skuffer, nytteflade i G	26×20
Skuffer, nyttebredde i G	26
Skuffer, nyttedybde i G	20
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	200 kg
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	26×20G
Produkttype	CNC-stålskab

## Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type HU12	914226 HU12
Skuffe200 kg Skuffefronthøjde 75 mm	930635 75
Udtrækshylde200 kg Monteringshøjde 75 mm	930656 75
Underskab med skydelågermed forhøjet kant Højde 1025 mm	932130 1025