

Garant GRIDLINE

CNC-skab komplet med værktøjsholdere med massive hængslede metallåger, Til værktøjsskafter: SK30



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	971301 SK30
GTIN	4062406163648
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse

BEMÆRK: Farvevalg muligt

Udførelse:

Bestykket skab i 40×20G. Med holdeskinner, kan indstilles i trin på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

Nivelleringssoffel med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Maksimal **total belastningskapacitet** pr. **holdeskinnepar 200 kg**, pr. **tværdrager 150 kg**.

Leveringsomfang:

Skab inklusive holdeskinner nr. 971525 str. 20 og travers med VDI-holdere nr. 971570.

Lakering:

Korpus, holdeskinner og tværstivere lysegrå RAL 7035, låger antracit RAL 7016 **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylde og tilbehør til GridLine-skabe se nr. 940501 - 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 2000 mm

Bredde: 1000 mm

Dybde: 500 mm

Bredde i G: 40

Dybde i G: 20
Holdeskinner: 9 par

Teknisk beskrivelse

Dybde	500 mm
Højde	2000 mm
Antal værktøjsholdere	180
Vægt	146 kg
Akselafstand A	72 mm
Bredde	1000 mm
Dybde i G	20
Bredde i G	40
Antal traverser	9
Holdeskinner	9 par
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Skabsfronter	Massiv metallåge
Produkttype	CNC-skab

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Travers med VDI-holdere Til skabs-/rumbredde 40G Til værktøjsskafter SK30	971570 SK30

Belysningsæt Basic til GridLine skabe med hængslede låger til skabshøjde 2000 mm

940501 2000

Holdeskinner til tværstivere, par Egned til skabsdybde i G 20

971525 20

Kunststofindsats Type SK30

947390 SK30