

Garant GRIDLINE

CNC-skab komplet med værktøjsholdere med massive hængslede metallåger, Til værktøjsskafter: C8



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 971301 C8 |
| GTIN | 4062406163730 |
| Artikelklasse | 9GI |

Beskrivelse

BEMÆRK: Farvevalg muligt

Udførelse:

Bestykket skab i 40×20G. Med holdeskinner, kan indstilles i trin på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

Nivelleringssoffel med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Maksimal **total belastningskapacitet** pr. **holdeskinnepar 200 kg**, pr. **tværdrager 150 kg**.

Leveringsomfang:

Skab inklusive holdeskinner nr. 971525 str. 20 og travers med VDI-holdere nr. 971570.

Lakering:

Korpus, holdeskinner og tværstivere lysegrå RAL 7035, låger antracit RAL 7016 **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylde og tilbehør til GridLine-skabe se nr. 940501 - 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 2000 mm

Bredde: 1000 mm

Dybde: 500 mm

Bredde i G: 40

Dybde i G: 20
Holdeskinner: 9 par

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------------|--|
| Højde | 2000 mm |
| Dybde | 500 mm |
| Bredde | 1000 mm |
| Vægt | 146 kg |
| Akselafstand A | 104 mm |
| Antal værktøjsholdere | 72 |
| Bredde i G | 40 |
| Dybde i G | 20 |
| Antal traverser | 9 |
| Holdeskinner | 9 par |
| Materialetykkelse | 0,9 mm |
| Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1000 kg |
| Døråbningsvinkel | 250 grader |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skab, konstruktion | Basisskab |
| Skabsfronter | Massiv metallåge |
| Produkttype | CNC-skab |

Tilbehør

Belysningsæt Basic til GridLine skabe med hængslede låger til skabshøjde 1500 mm

940501 1500

971570 C8

Travers med VDI-holdere Til skabs-/rumbredde 40G Til værktøjsskafter C8

Holdeskinner til tværstivere, par Eget til skabsdybde i G 20

971525 20

Skydegreb til GridLine Type GP11

914226 GP11

Kunststofindsats Type C8

947390 C8

Belysningsæt Basic til GridLine skabe med hængslede låger til skabshøjde 2000 mm

940501 2000