

Garant GRIDLINE

## CNC-skab komplet med værktøjsholdere med jalousilåger, Til værktøjsskafter: C5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	971309 C5
GTIN	4062406164324
Artikelklasse	9GI

### Beskrivelse

#### BEMÆRK: Farvevalg muligt

#### Udførelse:

Bestykket skab i 40×20G. Med holdeskiner, kan indstilles i trin på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

**Nivelleringssoffel** med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Maksimal **total belastningskapacitet** pr. **holdeskinnepar 200 kg**, pr. **tværdrager 150 kg**.

**Rulleforhæng i eloxerede alu-profiler kan ikke konfigureres i farven.**

#### Leveringsomfang:

Skab inklusive holdeskiner nr. 971525 str. 20 og travers med VDI-holdere nr. 971570.

#### Lakering:

Korpus, holdeskiner og tværstivere lysegrå RAL 7035, **pulverlakerede**.

#### Bemærk:

Hylde og tilbehør til GridLine-skabe se nr. 940501 - 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 2000 mm

Bredde: 1000 mm

Dybde: 500 mm

Bredde i G: 40  
Dybde i G: 20  
Holdeskinner: 9 par

## Teknisk beskrivelse

Akselafstand A	97 mm
Bredde	1000 mm
Antal værktøjsholdere	81
Vægt	146 kg
Dybde	500 mm
Dybde i G	20
Højde	2000 mm
Bredde i G	40
Antal traverser	9
Holdeskinner	9 par
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skabsfronter	Jalousilåge
Produkttype	CNC-skab

## Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP14	914226 GP14
Holdeskinner til tværstivere, par Egnede til skabsdybde i G 20	971525 20
Travers med VDI-holdere Til skabs-/rumbredde 40G Til værktøjsskaffer C5	971570 C5

Kunststofindsats Type C5

947390 C5