

Garant GRIDLINE

CNC-skab komplet med værktøjsholdere med jalousilåger, Til værktøjsskafter: SK40



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	971349 SK40
GTIN	4062406164713
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse

BEMÆRK: Farvevalg muligt

Udførelse:

Bestykket skab i 40×20G. Med holdeskiner, kan indstilles i trin på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

Nivelleringssoffel med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Maksimal **total belastningskapacitet** pr. **holdeskinnepar 200 kg**, pr. **tværdrager 150 kg**.

Rulleforhæng i eloxerede alu-profiler kan ikke konfigureres i farven.

Leveringsomfang:

Skab inklusive holdeskiner nr. 971525 str. 20 og travers med VDI-holdere nr. 971570.

Lakering:

Korpus, holdeskiner og tværstivere lysegrå RAL 7035, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine-skabe, se nr. 940501 - 940710 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 2000 mm

Bredde: 1000 mm

Dybde: 500 mm

Bredde i G: 40
Dybde i G: 20
Holdeskinner: 2 par

Teknisk beskrivelse

Antal værktøjsholdere	90
Dybde	500 mm
Vægt	126 kg
Bredde	1000 mm
Akselafstand A	75 mm
Højde	2000 mm
Dybde i G	20
Bredde i G	40
Antal traverser	6
Holdeskinner	2 par
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skabsfronter	Jalousilåge
Produkttype	CNC-skab

Tilbehør

Kunststofindsats Type SK40	947390 SK40
Skydegreb til GridLine Type GP14	914226 GP14
Travers med VDI-holdere Til skabs-/rumbredde 40G Til værktøjsskafter SK40	971570 SK40

Holdeskinner til tværstivere, par Eget til skabsdybde i G
20

971525 20