

Garant GRIDLINE

CNC-storrumsskab komplet med værktøjsholdere med massive hængslede metallåger, Til værktøjsskafter: HSK80



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	971451 HSK80
GTIN	4062406164980
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse

BEMÆRK: Farvevalg muligt

Udførelse:

Bestykket skab i 40×28G. Med holdeskinner, kan indstilles i trin på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. Maksimal **total belastningskapacitet** pr. **holdeskinnepar 200 kg**, pr. **tværdrager 150 kg**.

Leveringsomfang:

Skab inklusive holdeskinner nr. 971525 str. 28 og travers med VDI-holdere nr. 971570.

Lakering:

Korpus, holdeskinner og tværstivere lysegrå RAL 7035, låger antracit RAL 7016 **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine storrumsskabe, se nr. 942530 – 942573 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 2000 mm

Bredde: 1000 mm

Dybde: 700 mm

Bredde i G: 40

Dybde i G: 28

Nyttenhøjde: 1845 mm

Teknisk beskrivelse

Bredde i G	40
Antal traverser	8
Akselafstand A	104 mm
Holdeskinner	2 par
Vægt	115 kg
Antal værktøjsholdere	64
Nyttehøjde	1845 mm
Dybde i G	28
Dybde	700 mm
Højde	2000 mm
Bredde	1000 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Skabsfronter	Massiv metallåge
Produkttype	CNC-storrumsskab

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Kunststofindsats Type HSK80	947390 HSK80
	971570 HSK80

Travers med VDI-holdere Til skabs-/rumbredde 40G Til værktøjsskaffer HSK80

Holdeskinner til tværstivere, par Egned til skabsdybde i G 28

971525 28

Belysningsæt Basic til GridLine skabe med hængslede låger til skabshøjde 2000 mm

940501 2000