

Garant GRIDLINE

CNC-storrumsskab komplet med værktøjsholdere med massive hængslede metallåger, Til værktøjsskafter: SK30



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 971451 SK30 |
| GTIN | 4062406164850 |
| Artikelklasse | 9GI |

Beskrivelse

BEMÆRK: Farvevalg muligt

Udførelse:

Bestykket skab i 40×28G. Med holdeskinner, kan indstilles i trin på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. Maksimal **total belastningskapacitet** pr. **holdeskinnepar 200 kg**, pr. **tværdrager 150 kg**.

Leveringsomfang:

Skab inklusive holdeskinner nr. 971525 str. 28 og travers med VDI-holdere nr. 971570.

Lakering:

Korpus, holdeskinner og tværstivere lysegrå RAL 7035, låger antracit RAL 7016 **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine storrumsskabe, se nr. 942530 – 942573 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 2000 mm

Bredde: 1000 mm

Dybde: 700 mm

Bredde i G: 40

Dybde i G: 28

Nyttehøjde: 1845 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------------|--|
| Nyttehøjde | 1845 mm |
| Vægt | 115 kg |
| Holdeskinner | 2 par |
| Dybde | 700 mm |
| Antal traverser | 8 |
| Højde | 2000 mm |
| Antal værktøjsholdere | 160 |
| Bredde | 1000 mm |
| Bredde i G | 40 |
| Akselafstand A | 72 mm |
| Dybde i G | 28 |
| Materialetykkelse | 0,9 mm |
| Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1000 kg |
| Døråbningsvinkel | 250 grader |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skab, konstruktion | Basisskab |
| Skabsfronter | Massiv metallåge |
| Produkttype | CNC-storrumsskab |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| Travers med VDI-holdere Til skabs-/rumbredde 40G Til værktøjsskafter SK30 | 971570 SK30 |
| Kunststofindsats Type SK30 | 947390 SK30 |

Holdeskinner til tværstivere, par Eget til skabsdybde i G
28

971525 28

Belysningsæt Basic til GridLine skabe med hængslede
låger til skabshøjde 2000 mm

940501 2000

Skydegreb til GridLine Type GP11

914226 GP11