

Garant GRIDLINE

## CNC-storrumsskab komplet med værktøjsholdere med massive hængslede metallåger, Til værktøjsskafter: VDI30



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	971451 VDI30
GTIN	4062406164898
Artikelklasse	9GI

### Beskrivelse

#### BEMÆRK: Farvevalg muligt

#### Udførelse:

Bestykket skab i 40×28G. Med holdeskinner, kan indstilles i trin på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. Maksimal **total belastningskapacitet** pr. **holdeskinnepar 200 kg**, pr. **tværdrager 150 kg**.

#### Leveringsomfang:

Skab inklusive holdeskinner nr. 971525 str. 28 og travers med VDI-holdere nr. 971570.

#### Lakering:

Korpus, holdeskinner og tværstivere lysegrå RAL 7035, låger antracit RAL 7016 **pulverlakerede**.

#### Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine storrumsskabe, se nr. 942530 – 942573 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 2000 mm

Bredde: 1000 mm

Dybde: 700 mm

Bredde i G: 40

Dybde i G: 28

Nyttehøjde: 1845 mm

## Teknisk beskrivelse

Antal traverser	8
Bredde	1000 mm
Nyttehøjde	1845 mm
Antal værktøjsholdere	152
Bredde i G	40
Holdeskinner	2 par
Dybde	700 mm
Vægt	115 kg
Akselafstand A	71 mm
Dybde i G	28
Højde	2000 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Skabsfronter	Massiv metallåge
Produkttype	CNC-storrumsskab

## Tilbehør

Kunststofindsats Type VDI30	947390 VDI30
Belysningsæt Basic til GridLine skabe med hængslede låger til skabshøjde 2000 mm	940501 2000

Travers med VDI-holdere Til skabs-/rumbredde 40G Til værktøjsskafter VDI30

971570 VDI30

Skydegreb til GridLine Type GP11

914226 GP11

Holdeskinner til tværstivere, par Egnede til skabsdybde i G 28

971525 28