

Garant GRIDLINE

CNC-storrumsskab komplet med værktøjsholdere med massive hængslede metallåger, Til værktøjsskafter: HSK50



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	971451 HSK50
GTIN	4062406164966
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse

BEMÆRK: Farvevalg muligt

Udførelse:

Bestykket skab i 40×28G. Med holdeskinner, kan indstilles i trin på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. Maksimal **total belastningskapacitet** pr. holdeskinnepar **200 kg**, pr. tværdrager **150 kg**.

Leveringsomfang:

Skab inklusive holdeskinner nr. 971525 str. 28 og travers med VDI-holdere nr. 971570.

Lakering:

Korpus, holdeskinner og tværstivere lysegrå RAL 7035, låger antracit RAL 7016 **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine storrumsskabe, se nr. 942530 – 942573 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 2000 mm

Bredde: 1000 mm

Dybde: 700 mm

Bredde i G: 40

Dybde i G: 28

Nyttenhøjde: 1845 mm

Teknisk beskrivelse

Bredde i G	40
Bredde	1000 mm
Akselafstand A	71 mm
Højde	2000 mm
Vægt	115 kg
Antal traverser	8
Holdeskinner	2 par
Dybde	700 mm
Nyttehøjde	1845 mm
Dybde i G	28
Antal værktøjsholdere	168
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Skabsfronter	Massiv metallåge
Produkttype	CNC-storrumsskab

Tilbehør

Holdeskinner til tværstivere, par Egnet til skabsdybde i G 28

971525 28

Travers med VDI-holdere Til skabs-/rumbredde 40G Til værktøjsskifter HSK50

971570 HSK50

Kunststofindsats Type HSK50	947390 HSK50
Belysningsæt Basic til GridLine skabe med hængslede låger til skabshøjde 2000 mm	940501 2000
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11