

Garant GRIDLINE

## CNC-storrumsskab komplet med værktøjsholdere med vinduer i lågerne, Til værktøjsskafter: SK50



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	971453 SK50
GTIN	4062406165024
Artikelklasse	9GI

### Beskrivelse

#### **BEMÆRK: Farvevalg muligt**

#### **Udførelse:**

Bestykket skab i 40×28G. Med holdeskinner, kan indstilles i trin på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. Maksimal **total belastningskapacitet** pr. **holdeskinnepar 200 kg**, pr. **tværdrager 150 kg**.

#### **Leveringsomfang:**

Skab inklusive holdeskinner nr. 971525 str. 28 og travers med VDI-holdere nr. 971570.

#### **Lakering:**

Korpus, holdeskinner og tværstivere lysegrå RAL 7035, låger antracit RAL 7016 **pulverlakerede**.

#### **Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine storrumsskabe, se nr. 942530 – 942573 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 2000 mm

Bredde: 1000 mm

Dybde: 700 mm

Bredde i G: 40

Dybde i G: 28

Nyttenhøjde: 1845 mm

## Teknisk beskrivelse

Dybde	700 mm
Antal værktøjsholdere	48
Bredde	1000 mm
Holdeskinner	2 par
Vægt	115 kg
Antal traverser	8
Nyttehøjde	1845 mm
Dybde i G	28
Højde	2000 mm
Akselafstand A	141 mm
Bredde i G	40
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Skabsfronter	Låge med rude
Produkttype	CNC-storrumsskab

## Tilbehør

Kunststofindsats Type SK50	947390 SK50
Belysningsæt Basic til GridLine skabe med hængslede låger til skabshøjde 2000 mm	940501 2000

Skydegreb til GridLine Type GP11

914226 GP11

Holdeskinner til tværstivere, par Egned til skabsdybde i G  
28

971525 28

Travers med VDI-holdere Til skabs-/rumbredde 40G Til  
værktøjsskafter SK50

971570 SK50