

Garant GRIDLINE

CNC-storrumsskab komplet med værktøjsholdere med vinduer i lågerne, Til værktøjsskafter: HSK63



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	971453 HSK63
GTIN	4062406165123
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse

BEMÆRK: Farvevalg muligt

Udførelse:

Bestykket skab i 40×28G. Med holdeskinner, kan indstilles i trin på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. Maksimal **total belastningskapacitet** pr. **holdeskinnepar 200 kg**, pr. **tværdrager 150 kg**.

Leveringsomfang:

Skab inklusive holdeskinner nr. 971525 str. 28 og travers med VDI-holdere nr. 971570.

Lakering:

Korpus, holdeskinner og tværstivere lysegrå RAL 7035, låger antracit RAL 7016 **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine storrumsskabe, se nr. 942530 – 942573 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 2000 mm

Bredde: 1000 mm

Dybde: 700 mm

Bredde i G: 40

Dybde i G: 28

Nyttenhøjde: 1845 mm

Teknisk beskrivelse

Antal værktøjsholdere	104
Nyttehøjde	1845 mm
Holdeskinner	2 par
Bredde	1000 mm
Højde	2000 mm
Antal traverser	8
Vægt	115 kg
Dybde i G	28
Dybde	700 mm
Akselafstand A	78 mm
Bredde i G	40
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Skabsfronter	Låge med rude
Produkttype	CNC-storrumsskab

Tilbehør

Belysningsæt Basic til GridLine skabe med hængslede låger til skabshøjde 2000 mm	940501 2000
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11

Kunststofindsats Type HSK63

947390 HSK63

Travers med VDI-holdere Til skabs-/rumbredde 40G Til værktøjsskafter HSK63

971570 HSK63

Holdeskinner til tværstivere, par Egnede til skabsdybde i G 28

971525 28
