

Garant GRIDLINE

## CNC-storrumsskab komplet med værktøjsholdere med vinduer i lågerne, Til værktøjsskafter: HSK80



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	971453 HSK80
GTIN	4062406165130
Artikelklasse	9GI

### Beskrivelse

#### **BEMÆRK: Farvevalg muligt**

#### **Udførelse:**

Bestykket skab i 40×28G. Med holdeskinner, kan indstilles i trin på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. Maksimal **total belastningskapacitet** pr. **holdeskinnepar 200 kg**, pr. **tværdrager 150 kg**.

#### **Leveringsomfang:**

Skab inklusive holdeskinner nr. 971525 str. 28 og travers med VDI-holdere nr. 971570.

#### **Lakering:**

Korpus, holdeskinner og tværstivere lysegrå RAL 7035, låger antracit RAL 7016 **pulverlakerede**.

#### **Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine storrumsskabe, se nr. 942530 – 942573 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 2000 mm

Bredde: 1000 mm

Dybde: 700 mm

Bredde i G: 40

Dybde i G: 28

Nyttenhøjde: 1845 mm

## Teknisk beskrivelse

Antal værktøjsholdere	64
Nyttehøjde	1845 mm
Antal traverser	8
Dybde i G	28
Vægt	115 kg
Bredde i G	40
Højde	2000 mm
Dybde	700 mm
Holdeskinner	2 par
Bredde	1000 mm
Akselafstand A	104 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Skabsfronter	Låge med rude
Produkttype	CNC-storrumsskab

## Tilbehør

Belysningsæt Basic til GridLine skabe med hængslede låger til skabshøjde 2000 mm	940501 2000
Kunststofindsats Type HSK80	947390 HSK80

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Travers med VDI-holdere Til skabs-/rumbredde 40G Til værktøjsskafter HSK80	971570 HSK80
Holdeskinner til tværstivere, par Egned til skabsdybde i G 28	971525 28