

Garant GRIDLINE

## CNC-storrumsskab komplet med værktøjsholdere med vinduer i lågerne, Til værktøjsskafter: HSK100



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	971453 HSK100
GTIN	4062406165147
Artikelklasse	9GI

### Beskrivelse

#### **BEMÆRK: Farvevalg muligt**

#### **Udførelse:**

Bestykket skab i 40×28G. Med holdeskinner, kan indstilles i trin på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. Maksimal **total belastningskapacitet** pr. **holdeskinnepar 200 kg**, pr. **tværdrager 150 kg**.

#### **Leveringsomfang:**

Skab inklusive holdeskinner nr. 971525 str. 28 og travers med VDI-holdere nr. 971570.

#### **Lakering:**

Korpus, holdeskinner og tværstivere lysegrå RAL 7035, låger antracit RAL 7016 **pulverlakerede**.

#### **Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine storrumsskabe, se nr. 942530 – 942573 og gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 2000 mm

Bredde: 1000 mm

Dybde: 700 mm

Bredde i G: 40

Dybde i G: 28

Nytte højde: 1845 mm

## Teknisk beskrivelse

Vægt	115 kg
Akselafstand A	116 mm
Nyttehøjde	1845 mm
Bredde i G	40
Holdeskinner	2 par
Dybde	700 mm
Antal værktøjsholdere	56
Antal traverser	8
Højde	2000 mm
Dybde i G	28
Bredde	1000 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion	Basisskab
Skabsfronter	Låge med rude
Produkttype	CNC-storrumsskab

## Tilbehør

Holdeskinner til tværstivere, par Egnet til skabsdybde i G 28

971525 28

Belysningssæt Basic til GridLine skabe med hængslede låger til skabshøjde 2000 mm

940501 2000

Travers med VDI-holdere Til skabs-/rumbredde 40G Til værktøjsskafter HSK100	971570 HSK100
Kunststofindsats Type HSK100	947390 HSK100
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11