

Garant GRIDLINE

**Travers med VDI-holdere Til skabs-/rumbredde 30G, Til værktøjskafter: SK30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	971560 SK30
GTIN	4062406165178
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Passer til:**

Montering på monterings Skinner nr. 971525

Skab-/rumbredde 30G (skabe med bredde 60G har hver 2 rum med 30G).

**Lakering:**Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.****Teknisk beskrivelse**

Til værktøjskafter	SK 30
Dybde	135 mm
Akselafstand A	72 mm
Højde	54 mm
Antal værktøjsholdere	13
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	150 kg
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	CNC-bæresystem

**Tilbehør**

Holdeskinner til tværstivere, par Eget til skabsdybde i G 20	971525 20
Holdeskinner til tværstivere, par Eget til skabsdybde i G 28	971525 28
Kunststofindsats Type SK30	947390 SK30