

Garant GRIDLINE

**Travers med VDI-holdere Til skabs-/rumbredde 40G, Til værktøjsskafter: C8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	971570 C8
GTIN	4062406165413
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Passer til:**

Montering på monteringskinner nr. 971525

Skab-/rumbredde 40G (skabe med bredde 80G har hver 2 rum med 40G).

**Lakering:**Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning**.**Teknisk beskrivelse**

Dybde	135 mm
Til værktøjsskafter	C8
Antal værktøjsholdere	8
Højde	54 mm
Akselafstand A	104 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	150 kg
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	CNC-bæresystem

**Tilbehør**

Kunststofindsats Type C8	947390 C8
Holdeskinner til tværstivere, par Eget til skabsdybde i G 28	971525 28
Holdeskinner til tværstivere, par Eget til skabsdybde i G 20	971525 20