


Garant GRIDLINE

Travers med VDI-holdere Til skabs-/rumbredde 40G, Til værktøjskafter: VDI30**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	971570 VDI30
GTIN	4062406165369
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Passer til:**

Montering på monterings Skinner nr. 971525

Skab-/rumbredde 40G (skabe med bredde 80G har hver 2 rum med 40G).

Lakering:Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.****Teknisk beskrivelse**

Akselafstand A	71 mm
Til værktøjskafter	VDI 30
Dybde	135 mm
Højde	54 mm
Antal værktøjsholdere	19
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	150 kg
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	CNC-bæresystem

Tilbehør

Holdeskinner til tværstivere, par Eget til skabsdybde i G 20	971525 20
Holdeskinner til tværstivere, par Eget til skabsdybde i G 28	971525 28
Kunststofindsats Type VDI30	947390 VDI30