

Garant GRIDLINE

Vertikalskab, dybde 28G 2 gulvførte udtræk, Højde: 2000 mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	971605 2000
GTIN	4062406165482
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Vertikalskab i 30×28G med bundstyrede udtræk. Lågen kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. De varmforzinkede rammer i udtrækkene er i endefladerne forsynet med huller i 37 mm afstand, til montering af værktøjshylder, bæreskinner, bundbakker og hulplader.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, udtræk antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Ved udtræk med en bredde på 330 mm passer 2 holdere ved siden af hinanden. Vertikalskabe kan kun opstilles på **absolut vandrette gulve!**

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 2000 mm

Bredde: 750 mm

Dybde: 700 mm

Bredde i G: 30

Dybde i G: 28

Skuffer med vertikaludtræk, bredde: 330 mm

Teknisk beskrivelse

Vertikaludtræk, nyttebredde	323 mm
Bredde	750 mm
Dybde	700 mm
Vægt	259 kg
Skuffer med vertikaludtræk, bredde	330 mm
Vertikalt udtræk, nyttedybde	627 mm
Højde	2000 mm
Bredde i G	30
Dybde i G	28
Vertikalt udtræk, nyttehøjde	1750 mm
Materialetykkelse	1,2 mm
Vertikaludtræk, bæreevne	600 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig	2400 kg
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	CNC-tunggods-vertikalskab