

Garant GRIDLINE

Vertikalskab, udtræk med føring i gulvet forsynet med værktøjsholdere, Til værktøjsskafter: SK50



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	971655 SK50
GTIN	4062406165536
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse

Udførelse:

Vertikalskab i 30×28G med bundstyrede udtræk. Lågen kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. De varmforzinkede rammer i udtrækkene er i endefladerne forsynet med huller i 37 mm afstand, til montering af værktøjshylder, bæreskiner, bundbakker og hulplader.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, udtræk antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Ved udtræk med en bredde på 330 mm passer 2 holdere ved siden af hinanden. Vertikalskabe kan kun opstilles på **absolut vandrette gulve!**

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 2000 mm

Bredde: 750 mm

Dybde: 700 mm

Bredde i G: 30

Dybde i G: 28

Skuffer med vertikaludtræk, bredde: 160 mm

Teknisk beskrivelse

Antal værktøjsholdere	120
Antal værktøjsholdere nr. 970130	24
Skuffer med vertikaludtræk, bredde	160 mm
Vægt	310 kg
Bredde	750 mm
Højde	2000 mm
Vertikalt udtræk, nyttehøjde	1750 mm
Dybde	700 mm
Antal udtræk	4
Til værktøjsskafter	SK 50
Akselafstand A	128 mm
Bredde i E	36E
Bredde i G	30
Dybde i G	28
Materialetykkelse	1,2 mm
Vertikaludtræk, bæreevne	600 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig	2400 kg
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	CNC-tunggods-vertikalskab

Tilbehør

Kunststofindsats Type SK50	947390 SK50
Værktøjsskabskonsol med værktøjsholdere Til værktøjsskafter SK50	970130 SK50

