

Garant GRIDLINE

## Vertikalskab, udtræk med føring i gulvet forsynet med værktøjsholdere, Til værktøjsskafter: HSK100



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	971655 HSK100
GTIN	4062406165659
Artikelklasse	9GI

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Vertikalskab i 30×28G med bundstyrede udtræk. Lågen kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. De varmforzinkede rammer i udtrækkene er i endefladerne forsynet med huller i 37 mm afstand, til montering af værktøjshylder, bæreskiner, bundbakker og hulplader.

#### Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, udtræk antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

#### Bemærk:

Ved udtræk med en bredde på 330 mm passer 2 holdere ved siden af hinanden. Vertikalskabe kan kun opstilles på **absolut vandrette gulve!**

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 2000 mm

Bredde: 750 mm

Dybde: 700 mm

Bredde i G: 30

Dybde i G: 28

Skuffer med vertikaludtræk, bredde: 160 mm

## Teknisk beskrivelse

Dybde	700 mm
Bredde i E	36E
Til værktøjsskafter	HSK 100
Vertikalt udtræk, nyttehøjde	1750 mm
Bredde	750 mm
Antal værktøjsholdere	120
Akselafstand A	127 mm
Vægt	310 kg
Antal udtræk	4
Skuffer med vertikaludtræk, bredde	160 mm
Højde	2000 mm
Antal værktøjsholdere nr. 970130	24
Dybde i G	28
Bredde i G	30
Materialetykkelse	1,2 mm
Vertikaludtræk, bæreevne	600 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig	2400 kg
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	CNC-tunggods-vertikalskab

## Tilbehør

Kunststofindsats Type HSK100	947390 HSK100
Værktøjsskabskonsole med værktøjsholdere Til værktøjsskafter HSK100	970130 HSK100

