

Garant GRIDLINE

## Vertikalskab, udtræk med føring i gulvet forsynet med værktøjsholdere, Til værktøjsskafter: C4



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	971655 C4
GTIN	4062406165574
Artikelklasse	9GI

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Vertikalskab i 30×28G med bundstyrede udtræk. Lågen kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. De varmforzinkede rammer i udtrækkene er i endefladerne forsynet med huller i 37 mm afstand, til montering af værktøjshylder, bæreskiner, bundbakker og hulplader.

#### Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, udtræk antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

#### Bemærk:

Ved udtræk med en bredde på 330 mm passer 2 holdere ved siden af hinanden. Vertikalskabe kan kun opstilles på **absolut vandrette gulve!**

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 2000 mm

Bredde: 750 mm

Dybde: 700 mm

Bredde i G: 30

Dybde i G: 28

Skuffer med vertikaludtræk, bredde: 160 mm

## Teknisk beskrivelse

Bredde	750 mm
Antal værktøjsholdere	192
Dybde	700 mm
Akselafstand A	82 mm
Vægt	310 kg
Skuffer med vertikaludtræk, bredde	160 mm
Antal udtræk	4
Bredde i E	36E
Til værktøjsskafter	C4
Antal værktøjsholdere nr. 970130	24
Vertikalt udtræk, nyttehøjde	1750 mm
Højde	2000 mm
Dybde i G	28
Bredde i G	30
Materialetykkelse	1,2 mm
Vertikaludtræk, bæreevne	600 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig	2400 kg
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	CNC-tunggods-vertikalskab

## Tilbehør

Værktøjsskabskonsol med værktøjsholdere Til værktøjsskafter C4	970130 C4
Kunststofindsats Type C4	947390 C4

