

Garant GRIDLINE

Vertikalskab, udtræk med føring i gulvet forsynet med værktøjsholdere, Til værktøjsskafter: HSK63



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	971655 HSK63
GTIN	4062406165635
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse

Udførelse:

Vertikalskab i 30×28G med bundstyrede udtræk. Lågen kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. De varmforzinkede rammer i udtrækkene er i endefladerne forsynet med huller i 37 mm afstand, til montering af værktøjshylder, bæreskiner, bundbakker og hulplader.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, udtræk antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Ved udtræk med en bredde på 330 mm passer 2 holdere ved siden af hinanden. Vertikalskabe kan kun opstilles på **absolut vandrette gulve!**

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 2000 mm

Bredde: 750 mm

Dybde: 700 mm

Bredde i G: 30

Dybde i G: 28

Skuffer med vertikaludtræk, bredde: 160 mm

Teknisk beskrivelse

Til værktøjsskafter	HSK 63
Vægt	310 kg
Skuffer med vertikaludtræk, bredde	160 mm
Bredde	750 mm
Antal udtræk	4
Antal værktøjsholdere	336
Højde	2000 mm
Antal værktøjsholdere nr. 970130	24
Akselafstand A	76 mm
Vertikalt udtræk, nyttehøjde	1750 mm
Bredde i E	36E
Dybde	700 mm
Dybde i G	28
Bredde i G	30
Materialetykkelse	1,2 mm
Vertikaludtræk, bæreevne	600 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig	2400 kg
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	CNC-tunggods-vertikalskab

Tilbehør

Kunststofindsats Type HSK63	947390 HSK63
Værktøjsskabskonsole med værktøjsholdere Til værktøjsskafter HSK63	970130 HSK63

