

Garant GRIDLINE

Vertikalskab, udtræk med føring i gulvet forsynet med værktøjsholdere, Til værktøjsskafter: VDI20**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	971655 VDI20
GTIN	4062406165543
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Vertikalskab i 30×28G med bundstyrede udtræk. Lågen kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. De varmforzinkede rammer i udtrækkene er i endefladerne forsynet med huller i 37 mm afstand, til montering af værktøjshylder, bæreskiner, bundbakker og hulplader.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, udtræk antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Ved udtræk med en bredde på 330 mm passer 2 holdere ved siden af hinanden. Vertikalskabe kan kun opstilles på **absolut vandrette gulve!**

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Højde: 2000 mm

Bredde: 750 mm

Dybde: 700 mm

Bredde i G: 30

Dybde i G: 28

Skuffer med vertikaludtræk, bredde: 160 mm

Teknisk beskrivelse

Antal udtræk	4
Antal værktøjsholdere nr. 970130	24
Skuffer med vertikaludtræk, bredde	160 mm
Højde	2000 mm
Vægt	310 kg
Dybde	700 mm
Bredde	750 mm
Akselafstand A	52 mm
Vertikalt udtræk, nyttehøjde	1750 mm
Antal værktøjsholdere	672
Til værktøjsskafter	VDI 20
Bredde i E	36E
Bredde i G	30
Dybde i G	28
Materialetykkelse	1,2 mm
Vertikaludtræk, bæreevne	600 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig	2400 kg
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	CNC-tunggods-vertikalskab

Tilbehør

Kunststofindsats Type VDI20	947390 VDI20
Værktøjsskabskonsole med værktøjsholdere Til værktøjsskafter VDI20	970130 VDI20

