



Tætningscentrering, Hoved-Ø: 50mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	884110 50
GTIN	3662424053085
Artikelklasse	83H

Beskrivelse

Udførelse:

Greb med påsat ståslagkappe. Indstillelige bakker af aluminium; fastlåsning med en medfølgende 6-kant-nøgle SW3 (eller SW4 ved str. 90).

3 trin pr. bakke muliggør tilpasning til alle typer tætninger og lagerbure. 9,5 – 23,5 mm; 23,5 – 36,5 mm; 36,5 – 50 mm.

Anvendelse:

Let indstillelig diameter til placering og centrering af tætninger, lejer osv. Til anvendelse på de fleste køretøjer, inkl. motorcykler.

Teknisk beskrivelse

Vægt	280 g
Hel længde	175 mm
Antal trin	3
Diameter	9,5 - 50 mm
Leveringsomfang	6-kant-nøgle SW3
Materiale	Aluminium
Produkttype	Tætningscentrering

