


Garant GRIDLINE

Hårdskumsindsatser tomme, til Hainbuch-spændehoveder, til spændetænger: SK80



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	970725 SK80
GTIN	4062406166281
Artikelklasse	91A

Beskrivelse

Udførelse:

Tofarvet PE-hårdskumindsats (antracit / grå, tom) med udfræsninger til individuel bestykning af Hainbuch-spændehoveder. Skummet med lukkede porrer er **oliebestandigt** og optager ikke nogen form for væske. Hårdskumindsatserne **fylder 8×10G** af skuffernes nytteflade.

Bemærk:

Str. TOP65 passer også til SK65.

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30 mm

Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×10

Bredde: 200 mm

Dybde: 250 mm

Bredde i G: 8

Dybde i G: 10

Antal værktøjsholdere: 2

Teknisk beskrivelse

Antal værktøjsholdere	2
Fyldningsgrad for en skuffe i G	8×10
Dybde i G	10

Bredde	200 mm
Bredde i G	8
Dybde	250 mm
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Produkttype	Tomme hårdskumsindsatser til værktøjsskuffer