

Garant GRIDLINE

**ESD-kabinet 16G med skuffer, 12×20G, Højde kabinet mm/antal skuffer:  
300/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972020 300/3
GTIN	4062406166496
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Kan låses centralt med stiftcylinderlås.

**Anvendelse:**

Skuffekabinet til individuel bestykning af ESD-Workstation nr. 972010 – 972015, højdejusterbar ESD-arbejdsplads nr. 972017 eller til ESD-filebænk nr. 972150 – 972195.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 50; 75; 100

**Lakering:**

Korpus og skuffe lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

**Bemærk:**

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	31 kg
Skuffer, nytteflade i G	12×20

Skuffer, nytte dybde i G	20
Nytte højde	225 mm
Bredde	400 mm
Skuffer, nytte bredde i G	12
Skuffer, nytte bredde	300 mm
Skuffer, nytte dybde	500 mm
Nytte højde for skuffer	225 mm
Antal skuffer	3
Dybde	650 mm
Højde	300 mm
Materialetykkelse	1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Cylinderlås	Modulær låseindsats
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produktnavnsegenskab	12×20G
Produkttype	Filebænk kabinet

## Tilbehør

ESD-skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	972035 75
ESD-skuffe Skuffefronthøjde 50 mm	972035 50
ESD-skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	972035 100
ESD-kabinet 16G til selvbestykning med skuffer Højde, hus 300 mm	972030 300
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21