

Garant GRIDLINE

**ESD-kabinet 16G med skuffer, 12×20G, Højde kabinet mm/antal skuffer:  
500/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972020 500/4
GTIN	4062406166915
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Kan låses centralt med stiftcylinderlås.

**Anvendelse:**

Skuffekabinet til individuel bestyknig af ESD-Workstation nr. 972010 – 972015, højdejusterbar ESD-arbejdsplads nr. 972017 eller til ESD-filebænk nr. 972150 – 972195.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 50; 75; 100; 200

**Lakering:**

Korpus og skuffe lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

**Bemærk:**

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.

**Teknisk beskrivelse**

Skuffer, nytteflade i G	12×20
Skuffer, nyttedybde i G	20

Vægt	54 kg
Nyttehøjde for skuffer	425 mm
Bredde	400 mm
Skuffer, nytte dybde	500 mm
Nyttehøjde	425 mm
Antal skuffer	4
Dybde	650 mm
Højde	500 mm
Skuffer, nyttebredde	300 mm
Skuffer, nyttebredde i G	12
Materialetykkelse	1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Cylinderlås	Modulær låseindsats
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produktnavnsegenskab	12×20G
Produkttype	Filebænkabinet

## Tilbehør

ESD-skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	972035 100
ESD-skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	972035 75
ESD-skuffe Skuffefronthøjde 50 mm	972035 50
ESD-skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	972035 200
ESD-kabinet 16G til selvbestykning med skuffer med hjul Højde, hus 500 mm	972032 500
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21