

Garant GRIDLINE

ESD-kabinet 16G med skuffer med hjul, 12×20G, Højde kabinet mm/antal skuffer: 500/5mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972022 500/5
GTIN	4062406166946
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Med to faste hjul og to drejelige hjul med kuglelejer (drejelige hjul med bremses til hjul og drejekrans) Ø 125 mm med slidstærke, **ledende hjul**. Skuffer med **separat oplåsning med én hånd** sikrer, at skuffen ikke går op under transport.

Anvendelse:

Skuffekabinet til individuel bestykning af ESD-Workstation nr. 972010 – 972015, højdejusterbar ESD-arbejdsplads nr. 972017 eller til ESD-filebænk nr. 972150 – 972195.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75; 75; 75; 75; 125

Lakering:

Korpus og skuffe lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

Bemærk:

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.

Teknisk beskrivelse

Bredde	400 mm
Nyttehøjde	425 mm
Belægning, uden profil	ja
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Maks. bæreevne	250 kg
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nyttebredde	300 mm
ComfortClose	nej
Højde	700 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	425 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffer, nyttebredde i G	12
Vægt	60 kg
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
med forhøjet kant	ja
Antal skuffer	5
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Antal drejehjul uden bremse	2
Dybde	650 mm
Udførelse	med hjul
Udførelse	med skuffer
Nyttehøjde for skuffer	425 mm
Materialetykkelse	1 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produktnavnsegenskab	12×20G
Produkttype	Montagevogn

Tilbehør

ESD-skuffe med separat oplåsning af skufferne med én hånd Skuffefronthøjde 75 mm

972036 75

ESD-skuffe med separat oplåsning af skufferne med én hånd Skuffefronthøjde 125 mm

972036 125

ESD-kabinet 16G til selvbestykning med skuffermed hjul Højde, hus 500 mm

972032 500

Låseblænde til GridLine Type KO21

914227 KO21