

Garant GRIDLINE

ESD-bordplade, Dybde 750 mm, Pladelængde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972160 1500
GTIN	4062406166960
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Bæreplade af 50 mm **volumenledende** spånplade. Overbelægning af **ledende** HPL-laminat EGB 0,8 mm. Underside med kontramarch af hvidt laminatmateriale. Antistatisk 3 mm **ABS-limning hele vejen rundt. Med indvendigt liggende stålrør som forstærkningsprofil.**

Bemærk:

Central boring til jordingsmodul nr. 972827 str.INT2W på undersiden af ESD-bordpladen. Skal bestilles separat.

ESD-arbejdspladen må kun bruges med ESD-foddele og ESD-knudeblik.

Teknisk beskrivelse

ESD-udstyr	ja
volumenledende kerne	ja
Tykkelse	51,6 mm
Forstærkningsprofil indvendigt i bordplade	30×30×3 mm
Belægning, tykkelse	0,8 mm
Belægning, bordplade	HPL belægningsmateriale ledende
Materiale, bordplade	Spånplade volumenledende
Længde	1500 mm
Pladelængde	1500 mm
Dæklag, ledende	ja
Farve overflade arbejdsplade	lysegrå RAL 7035
Jording	centralt, på undersiden af bordpladen

elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produktnavnsegenskab	Dybde 750 mm
Dybde	750 mm
Produkttype	Filebænk, bordplade