

Garant GRIDLINE

ESD-fodstykke inkl. manuel højdeindstilling, Højde: 800 mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 972185 800 |
| GTIN | 4062406167318 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beskrivelse**Udførelse:**

I stålrør, 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med kabelføringer – muliggør nem og korrekt lægning af medieledninger/kabler.

Højdeindstilling 150 mm.**Lakering:**

Som standard lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret.**

Bemærk:

Fodstykker uden bagvæg eller kabinet har brug for afstivningsvinkler nr. 972195 til stabilisering. Højden svarer til underkanten af arbejdspladen.

Alle kunststofdele er ikke ESD-ledende. Jording via fodstykker ikke mulig.

Elektrisk isolering: EGB/ESD

Højdeindstillingsområde: 800 - 950 mm

Bredde: 50 mm

Dybde: 700 mm

Passer til pladedybde: 750 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|---|
| Bredde | 50 mm |
| Dybde | 700 mm |
| Passer til pladedybde | 750 mm |
| Højdeindstillingsområde | 800 - 950 mm |
| Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion |
| Materialetykkelse | 1,5 mm |
| Elektrisk isolering | EGB/ESD |
| Produkttype | Fodstykke, højdejusterbart, til filebænk |