

Garant GRIDLINE

**Workstation vogn ESD, Højde: 1300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972060 1300
GTIN	4062406167103
Artikelklasse	9GW

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Ramme og konsol** i firkantstålrør med stålbund. Ophængsslidser i rammen på for- og bagsiden (i intervaller på 50 mm) til fastgørelse af hylder; skinne bestykket med beholdere etc. i str. 1000 mm. **Gevindbøsninger** på rammens inderside til hulvægsmontage. 4 drejelige TPE-hjul med hjulbremse, Ø 125 mm med grå slidstærke **ledende hjul**.

**Anvendelse:**

Mulighed for bestykning med hylder, skinne med beholdere og hulplader i str. 1000.

**Lakering:**

Lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

**Bemærk:**

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	32 kg
Antal drejehjul uden bremse	2
Højde	1300 mm
Dybde	700 mm

Bredde	1000 mm
Nyttehøjde	970 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Maks. bæreevne	200 kg
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Højdeindstilling i intervaller	50 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Materialevogne