

Garant GRIDLINE

Workstation vogn ESD, Højde: 1700mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972060 1700
GTIN	4062406167110
Artikelklasse	9GW

Beskrivelse**Udførelse:**

Ramme og konsol i firkantstålrør med stålbund. Ophængsslidser i rammen på for- og bagsiden (i intervaller på 50 mm) til fastgørelse af hylder; skinne bestykket med beholdere etc. i str. 1000 mm. **Gevindbøsninger** på rammens inderside til hulvægsmontage. 4 drejelige TPE-hjul med hjulbremse, Ø 125 mm med grå slidstærke **ledende hjul**.

Anvendelse:

Mulighed for bestykning med hylder, skinne med beholdere og hulplader i str. 1000.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

Bemærk:

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.

Teknisk beskrivelse

Dybde	700 mm
Bredde	1000 mm
Antal drejehjul uden bremse	2
Vægt	35 kg

Højde	1700 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Nyttehøjde	1370 mm
Maks. bæreevne	200 kg
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Højdeindstilling i intervaller	50 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Materialevogne