

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel Med ESD-belægning, Længde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972010 1000
GTIN	4062406167004
Artikelklasse	9GW

Beskrivelse**Udførelse:**

Workstation mLevel, ESD-ledende iht. DIN EN 61340-5-1, arbejdspladsen, som tilpasser sig efter dine behov. Klassisk manuel højdeindstilling i intervaller på 25 mm med fodstykket med fikseringsskruer. Skalering af den præcise arbejds højde på indersiden af bordet af hensyn til enkel betjening. **Antistatisk 3 mm ABS-limning hele vejen rundt.** Jordingspunkt centralt på undersiden af bordpladen. Ingen jording via fodstykker.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret.**

Bemærk:

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) er ikke ESD-ledende.

Teknisk beskrivelse

Vægt	60 kg
Højdeindstilling, trinløs	nej
Belægning, bordplade	HPL belægningsmateriale ledende
Model	mLevel
Bredde	1000 mm
Dybde	800 mm
Betjeningspanel med display og memoryfunktion	nej

Princip for højdeindstilling	komplet opbygning
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	750 - 1000 mm
Arbejdsplade, længde	1000 mm
Arbejdsplade, dybde	700 mm
Arbejdsplade, tykkelse	40 mm
Materiale, bordplade	ESD-bordplade
Belægning, tykkelse	0,8 mm
Serie	Workstation
Farve overflade arbejdsplade	lysegrå RAL 7035
Højdeindstilling, arbejdsplads	750-1000 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Udførelse højdeindstilling	Mekanisk
Pladetykkelse	40 mm
Højdeudligning	25 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Arbejdsbord