

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel Med ESD-belægning, Længde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972010 1500
GTIN	4062406167011
Artikelklasse	9GW

Beskrivelse**Udførelse:**

Workstation mLevel, ESD-ledende iht. DIN EN 61340-5-1, arbejdspladsen, som tilpasser sig efter dine behov. Klassisk manuel højdeindstilling i intervaller på 25 mm med fodstykket med fikseringsskruer. Skalering af den præcise arbejds højde på indersiden af bordet af hensyn til enkel betjening. **Antistatisk 3 mm ABS-limning hele vejen rundt**. Jordingspunkt centralt på undersiden af bordpladen. Ingen jording via fodstykker. **Med indvendigt liggende stålrør som forstærkningsprofil**.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

Bemærk:

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) er ikke ESD-ledende.

Teknisk beskrivelse

Arbejdsplade, dybde	700 mm
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Vægt	70 kg
Serie	Workstation
Arbejdsplade, tykkelse	40 mm
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	750 - 1000 mm

Belægning, tykkelse	0,8 mm
Højdeindstilling, trinløs	nej
Model	mLevel
Bredde	1500 mm
Betjeningspanel med display og memoryfunktion	nej
Farve overflade arbejdsplade	lysegrå RAL 7035
Princip for højdeindstilling	komplet opbygning
Belægning, bordplade	HPL belægningsmateriale ledende
Dybde	800 mm
Materiale, bordplade	ESD-bordplade
Højdeindstilling, arbejdsplads	750-1000 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Udførelse højdeindstilling	Mekanisk
Pladetykkelse	40 mm
Højdeudligning	25 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Arbejdsbord